

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VCGT, HB7310, Velikost/št. kosov: 160408/30**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2689 160408/30
GTIN	4067263098751
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	250 - 600 mm/min
Globina reza a_p	0,55 - 2,5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Vsebina	261459 HB7310
število kosov	30
Zvrst	HB7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

VC.T 160408 Zvrst HB7310

261459 HB7310