

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VCGT, HB7310, Velikost/št. kosov: 110304/50**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2689 110304/50
GTIN	4067263098706
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	250 - 600 mm/min
Globina reza a_p	0,25 - 1,75 mm
Vsebina	261454 HB7310
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
število kosov	50
Zvrst	HB7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

VC.T 110304 Zvrst HB7310

261454 HB7310