

**Garant**

**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 160402/30**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2686 160402/30
GTIN	4067263098614
Razred artikla	GGN

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Globina reza $a_p$	0,15 - 2,5 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Vsebina	261457 HU7310
število kosov	30
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

## Pribor

VCGT 160402 Zvrst HU7310

261457 HU7310