

HOLEX**Digitalno pomično merilo, merilno območje: 150 mm ABS, Število pomičnih meril: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412822 3
GTIN	4067263100003
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Velik, kontrasten digitalni prikazovalnik. Merilne površine so zelo fino lepene. Digitalno pomično merilo z **absolutnim merilom**, nastavljanje ničle ni potrebno. Elektronika se po pribl. 5 minutah samodejno izklopi in se ponovno vklopi s preprostim pomikom.

- **Zelo velika točnost zaradi steklenega merila.**
- **Elektronika je ločena od ohišja in vgrajena neposredno na drsni element. Merilna sila se prenese neposredno na merilni krak. Tako je pomično merilo manj podvrženo napakam in zagotavlja daljšo življenjsko dobo.**
- **Z robustnim kovinskim ohišjem.**

Obseg dobave:

3x pomično merilo art. 412821 vel. 150. Vklj. z baterijo št. izd. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Napajanje	Baterijsko napajanje
Kalibriranje	A1
Standard	ISO 13385
Dolžina konic	40 mm
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3

Avtomatski izklop	da
Z globinskim omejevalnikom	da
Merilno območje	0 - 150 mm
Število vključenih baterij	3
Odčitavanje	0,01 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Preklop odčitavanja	mm / col
Material ohišja	Kovina
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 3X200 mm	021000 3X200
DAkKS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 3X200 mm	021010 3X200

Pribor

Vijak za držalo za merilnik globine	412230
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032