

**Garant****Garnitura pomičnega merila, merilno območje: 150 mm Nonij 1/50, Število pomičnih meril: 3**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	410107 3
GTIN	4067263100027
Razred artikla	40Z

## Opis

### Izvedba:

Deli za odčitavanje nesvetleče kromirani.

Fina, kontrastna skala.

Vijak za utrditev na zgornji strani.

Ergonomično optimiziran drsni. Odčitavanje brez napak zaradi barvno označene skale.

Fino lepane merilne površine.

### Obseg dobave:

**3 × pomično merilo** art. 410105 vel. 150.

### Dodatni pribor:

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

## Tehnični opis

Odčitavanje	0,02 mm
Delitev	1/128 col
Merilno območje	0 - 150 mm
Dolžina konic	40 mm
Pakiranje	Etui

Standard	ISO 13385
Delitev	1/50 mm
Globinski omejevalnik	Ø 1,6
Z globinskim omejevalnikom	da
Kalibriranje	A1
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Preklop odčitavanja	mm / cole
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Tabela navojev	Tabela pomičnih meril
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 3X200 mm	021000 3X200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 3X200 mm	021010 3X200

## Pribor

Etui iz umetnega usnja za pomična merila z nonijem	412500
--	--------