

Garant**Garnitura pomičnega merila, merilno območje: 150 mm, Število pomičnih meril: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	410102 3
GTIN	4067263100041
Razred artikla	40Z

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje nesvetleče kromirani.

Fina, kontrastna skala.

Vijak za utrditev na zgornji strani.

Ergonomično optimiziran drsnik. Odčitavanje brez napak zaradi barvno označene skale.

Fino lepene merilne površine. Boljše odčitavanje zaradi barvno označene skale.

Obseg dobave:

3x pomično merilo art. 410100 vel. 150.

Dodatni pribor:

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 150 mm
Pakiranje	Etui
Z globinskim omejevalnikom	da
Delitev	1/128 col
Preklop odčitavanja	mm / cole

Odstopanje meritve E MPE	±0,05 mm
Delitev	1/20 mm
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Kalibriranje	A1
Dolžina konic	40 mm
Standard	ISO 13385
Odčitavanje	0,05 mm
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Tabela navojev	Tabela pomičnih meril
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 3X200 mm	021000 3X200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 3X200 mm	021010 3X200

Pribor

Etui iz umetnega usnja za pomična merila z nonijem	412500
Preglednica za za pomična merila	412180