


Garant**Čeljusti z zatiči za pozicioniranje, za širino čeljusti: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	362624 160
GTIN	4067263092193
Razred artikla	31S

Opis**Izvedba:**

- Kaljeno jeklo, teniferirano plinsko nitrirano (toleranca $\pm 0,01$ mm).
- Enostavna montaža na primež.
- Mehansko vtiskanje zatičev.
- Pnevmatško upravljanje prek obojestranskih ventilov.
- Nobene razlike med nepomično in pomično čeljustjo.
- Potreben zračni tlak 5,5 bara.

Uporaba:

Hitra preureditev za razne obdelovalne naloge.

- **Hitro in absolutno ponovljivo fiksiranje položaja.**
- **Zamudno delo z naležnimi letvami odpade.**

Primerno za:

ALLMATIC NC8 160, HD 160, TC, TITAN2 160.

BULL pnevmatsko 160, mehansko 160.

KESEL ARNO160, CNC160, NCA160.

RÖHM RKE160, RKE-L160, RKE-U160, RKG-L160, RKE-LV160.

Tehnični opis

Vrsta izdelka	Čeljusti primeža
---------------	------------------

