

Garant**Rezkalna glava, z ostrimi robovi HPC, neprevlečeni, Ø D h10: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210345 10
GTIN	4045197557636
Razred artikla	21M

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za utor v polno za $a_{p,maxs.} \leq 0,5 \times D$.

Tehnični opis

Ø rezila D	10 mm
Dolžina glave l	18 mm
Dolžina rezil L ₂	10 mm
Podajanje f _z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,12 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,09 mm
Velikost vpenjalnega trna	10 mm
Kot posnetja roba	90 stopinj
Celotna dolžina L	31,9 mm
Prevleka	neprevlečeni
Serija	TopCut
Zvrst	HU730
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard

Tip	W
Kot spirale	42 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Delovna širina ae pri rezkanju	0,3 × D pri robljenju mm
Delovna širina ae pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D mm
Strategija odrezovanja	HPC
z notranjim hlajenjem	ne
primerni vpenjalni trn	GARANT TopCut
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	530 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	450 m/min	N
CuZn	pogojno primerno	320 m/min	N
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Pribor

Adapter za momentni ključ Tip 8X3	219986 8X3
Montažni ključ Tip 8X3	219987 8X3