

**Garant****Rezkalna glava, z ostrimi robovi HPC, neprevlečeni, Ø D h10: 12mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 210345 12     |
| GTIN                  | 4045197557643 |
| Razred artikla        | 21M           |

**Opis****Napotek:**

Orientacijske vrednosti za utore v polno za  $a_{p,maxs.} \leq 0,5 \times D$ .

**Tehnični opis**

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dolžina rezil $L_2$                                              | 12 mm               |
| Dolžina glave I                                                  | 22 mm               |
| Ø rezila D                                                       | 12 mm               |
| Podajanje $f_z$ za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki       | 0,13 mm             |
| Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,11 mm             |
| Velikost vpenjalnega trna                                        | 12 mm               |
| Kot posnetja roba                                                | 90 stopinj          |
| Celotna dolžina L                                                | 36,1 mm             |
| Prevleka                                                         | neprevlečeni        |
| Serija                                                           | TopCut              |
| Zvrst                                                            | HU730               |
| Rezalni material                                                 | VHM                 |
| Standard                                                         | Tovarniški standard |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Tip                            | W                                       |
| Kot spirale                    | 42 stopinj                              |
| Smer pristavljanja             | vodoravno in poševno                    |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju mm                |
| Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D mm |
| Strategija odrezovanja         | HPC                                     |
| z notranjim hlajenjem          | ne                                      |
| primerni vpenjalni trn         | GARANT TopCut                           |
| Vrsta izdelka                  | Rezalni vložki za rezkanje              |

## Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa      | primerno         | 530 m/min      | N          |
| Al (kratki odrezki) | primerno         | 500 m/min      | N          |
| Al > 10% Si         | primerno         | 450 m/min      | N          |
| CuZn                | pogojno primerno | 320 m/min      | N          |
| Olje                | pogojno primerno |                |            |
| mokro maks.         | primerno         |                |            |
| mokro min.          | pogojno primerno |                |            |
| suho                | pogojno primerno |                |            |
| Zrak                | pogojno primerno |                |            |

## Pribor

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Adapter za momentni ključ Tip 10X4 | 219986 10X4 |
| Montažni ključ Tip 10X4            | 219987 10X4 |