

Garant**Rezkalna glava za kopirno rezkanje, obdelava v trdo, HB7730, Ø D h10: 16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	210370 16
GTIN	4045197523488
Razred artikla	21M

Tehnični opis

Dolžina rezil L_2	12 mm
Dolžina glave I	20 mm
Ø rezila D	16 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$ v jeklo < 60 HRC	0,5 mm
Velikost vpenjalnega trna	16 mm
Prosta dolžina	20 mm
Podajanje f_z za kopirno rezkanje v jeklo < 60 HRC	0,06 mm
Število rezil Z	4
Serija	TopCut
Zvrst	HB7730
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	H
Kot spirale	15 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno

Delovna širina ae pri rezkanju	0,2xD pri robljenju
z notranjim hlajenjem	ne
primerni vpenjalni trn	GARANT TopCut
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	50 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	160 m/min	K
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

Pribor

Adapter za momentni ključ Tip 13X4	219986 13X4
Montažni ključ Tip 13X4	219987 13X4