

Garant**APMT 180508 ER, HB7930, Tip: TI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215253 TI
GTIN	4045197673527
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 5 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,17 mm
Tip	TI
Radij rezila	0,8 mm
Serijska	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 180508 ER
Zvrst	HB7930
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm ²	primerno	40 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		