




## Varnostna spojka Stream-Line, Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost): 8mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080297 8
GTIN	7391390285300
Razred artikla	08A

### Opis

#### Izvedba:

Jeklene **spojke za stisnjeni zrak** imajo v primerjavi z običajnimi spojkami iz medenine veliko prednosti:

- **Enostavna enoročna uporaba z manjšo silo spajanja.**
- **Velika pretočnost zaradi manjših tlačnih izgub.**
- **Dolga življenjska doba zaradi površinsko oplemenitenih in kaljenih komponent z ozkimi tolerancami izdelave.**
- **Ekonomičnost – čas amortizacije znaša največ 2 leti.**

**Varnostna spojka eSafe** po standardu ISO 4414 in EN 983. Sistem se najprej odzrači in šele nato se sklopka lahko razstavi (ne pride do udarca cevi zaradi tlaka). Nova, izboljšana enoročna uporaba.

Pretok: 2250 l/min, maksimalni delovni tlak 16 barov.

Cevni adapter Stream-Line z enostavnim in učinkovitim vpenjanjem cevi s pomočjo navojne matice brez cevne objemke.

#### Uporaba:

Za boljšo učinkovitost, večjo gospodarnost in višjo stopnjo varnosti industrijskih naprav s stisnjenim zrakom.

#### Napotek:

**Serijski CEJN 320** ustreza evropskemu standardu 7.6 (nazivni Ø 7,6 mm, evro-profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.

### Tehnični opis

Notranji Ø cevnega priključka (nazivna vrednost)	8 mm
--	------

Vrsta izdelka

Spojka