

Garant

Garnitura digitalnega pomičnega merila, s kvadratnim merilnikom globine, merilno območje 150 mm IP54 s podatkovnim izhodom, Število pomičnih meril: 3

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412681 3
GTIN	4067263100201
Razred artikla	41A

Opis**Izvedba:**

Digitalno pomično merilo IP54 s podatkovnim izhodom. **Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina številk 11,5 mm.** Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 20 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni. Prednastavitev mer. **Ergonomično ohišje s komponento Haptoprene® za dober oprijem.** Merilne površine so zelo fino lepane.

Prednosti:

- **Ergonomično ohišje z dobro oprijemljivo komponento Santoprene®.**
- **Dolga življenjska doba baterije.**
- **Velik, kontrasten LCD-prikazovalnik s številkami velikosti 11,5 mm.**
- **Nov, sodoben dizajn.**

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo št. izd. 081560 vel. CR2032. **3 x pomično merilo** art. 412680 vel. 150.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, vmesnik za tipkovnico art. 498963.

Rezervni del:

Kapica za podatkovni izhod art. 412237 vel. D, držalo baterij art. 412237 vel. B.

Tehnični opis

Preklop odčitavanja	mm/cole
Število vključenih baterij	3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	$\pm 0,02$ mm
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Odčitavanje	0,01 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Standard	ISO 13385
Kalibriranje	A1
Merilno območje	0 - 150 mm
Dolžina konic	40 mm
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 3X200 mm	021000 3X200
DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 3X200 mm	021010 3X200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Vijak za držalo za merilnik globine	412236
Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Vmesnik za tipkovnicoUSB Tip G2	498963 G2
Pokrov za pomično merilo Tip D	412237 D
Pokrov za pomično merilo Tip B	412237 B