

## Električni podaljšek, 250 V, Tip: 10N



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081182 10N
GTIN	4003644009312
Razred artikla	08B

### Opis

#### Izvedba:

**Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih (IP44).** Odporno proti olju, bencinu, UV-žarkom.

**Neoprenski gumijasti kabel** z gumijastim vtičem in vtičnico, ki sta zaščitena proti brizgajoči vodi.

#### Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z  $\varnothing > 1$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

### Tehnični opis

Struktura kabla	3G1,5
Tip	10N
Dolžina kabla	10 m
Razred kabla	H07RN-F
Material kabla	Neopren
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI

Vrsta IP-zaščite	IP 44
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Značilnost blagovnega imena	250 V
Omrežna napetost	250 V
Vrsta izdelka	Podaljšek (kabelski)

## Pribor

Sistem za obešanje kablov CableFix Tip L	081191 L
Sistem za obešanje kablov CableFix Tip S	081191 S
Sistem za obešanje kablov CableFix Tip XL	081191 XL