

Garant

GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC, z izvrtino, Ø D / Zef: 63/5mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215161 63/5
GTIN	4045197455239
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. Visokozmogljivi rezkarji za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami s **specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC-uporabo** pri **nestabilnih razmerah** ali **za vretena z manjšo pogonsko močjo**.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, tudi nerjavnih.

Specialno za **MTC (Multi Task Cutting)** uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**. Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 3,1 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
---	-----------------------

efektivno število rezil Z_{ef}	5
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1805..
Celotna dolžina $L_{celotna}$	50 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\ maks}$	28 mm
Ø rezila D_c	63 mm
Serija	Softcut®
Število rezalnih obračalnih ploščic	10
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219808
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8