

Garant**NC-svedri za navrtanje 142°, HB730, Ø D ± 0,01: 20mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	210405 20
GTIN	4045197607751
Razred artikla	21M

Tehnični opis

Ø rezalne glave D	20 mm
Dolžina glave l	25 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,8 mm/v
Velikost vpenjalnega trna	20 mm
Serija	TopCut
Zvrst	HB730
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Število rezil Z	2
Kot konice	142 stopinj
Držalo	GARANT TopCut
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za centriranje in navrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	50 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	160 m/min	K
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

Pribor

Montažni ključ Tip 16X5	219987 16X5
Adapter za momentni ključ Tip 16X5	219986 16X5