

Enopolni preizkuševalniki napetosti z visokokakovostnim stebлом izvijača, reža 2,5, Širina rezila: 2,5mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	665014 2,5
GTIN	3831007678612
Razred artikla	61F

Opis**Izvedba:**

Ročaj iz umetne mase z izoliranim stebлом in priponko.

Kakovostno steblo izvijača, območje preizkušanja 150–250 V.

Napotek:

Ti preizkuševalniki napetosti izpolnjujejo varnostne predpise v skladu z VDE 0680/6. Neonskih žarnic zato ni mogoče zamenjati.

Tehnični opis

Zaponka	da
Dolžina rezila	55 mm
Širina rezila	2,5 mm
celotna dolžina	132 mm
Preizkusno območje	150 - 250 V
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Material ročaja	Umetna masa
Vrsta izdelka	preizkuševalnika napetosti