

Yale

Univerzalni cilindri YS, Pritisna sila/hod (t/mm): 10/50



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086060 10/50
GTIN	4025092150064
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo **metričnim standardom**, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. **100 % združljivost** z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov.

Univerzalni cilindri izjemno **dobro prenašajo stranske obremenitve**, imajo vzmeten povratni hod in le en priključek za cev.

Uporaba:

Za vsa dela pod tlakom, kjer so pomembne velike moči in majhne dimenzije. Idealni za uporabo v pripravah in delavniških stiskalnicah zaradi serijskih metričnih pritrdilnih navojev. **Za uporabo v vseh položajih.**

Obseg dobave:

Vklj. s priključkom za stisnjeni zrak 3/8-NPT. Dobava je v obliki, ki je pripravljena za obratovanje, torej vključno s priključno spojko, kaljenim jeklenim pritisnim nastavkom z navojem **brez** priključnih vodov in adapterja.

Napotek:

Zaprti sistemi so tovarniško montirani, napolnjeni in odzračeni.

Za hidravlične ročne tlačilke glejte art. 086050, za hidravlične cevi art. 086081, za manometre art. 086087.

Tehnični opis

Masa	2,1 kg
Zunanji Ø cilindra	57 mm
Maksimalna tlačna sila	100 kN
Višina hoda	50 mm
Prostornina olja	73 ml
Dolžina v zloženem stanju	125 mm
Vrsta izdelka	Hidravlični cilinder

Pribor

Hidravlična cev HHC s tovarniško montažo/polnjenjem Dolžina 1 m	086081 1
Hidravlična cev HHC s tovarniško montažo/polnjenjem Dolžina 6 m	086081 6
Hidravlična cev HHC s tovarniško montažo/polnjenjem Dolžina 3 m	086081 3
Hidravlična ročna črpalka HPS Število stopnic/prostornina rezervoarja 2/0,7 l	086050 2/0,7
Hidravlična ročna črpalka HPS Število stopnic/prostornina rezervoarja 2/2 l	086050 2/2
Hidravlična ročna črpalka HPS Število stopnic/prostornina rezervoarja 2/4 l	086050 2/4
Hidravlična ročna črpalka HPS Število stopnic/prostornina rezervoarja 1/0,7 l	086050 1/0,7
Hidravlična cev HHC s tovarniško montažo/polnjenjem Dolžina 2 m	086081 2