

Garant**APMT 133512 ER, HB7630, Tip: INOX**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215362 INOX |
| GTIN | 4045197601315 |
| Razred artikla | 21A |

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,25 \times D/a_p = 4 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 6 \text{ mm}$.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Tip | INOX |
| Podajanje f_z na zob | 0,18 mm |
| Radij rezila | 1,2 mm |
| Serijska | Softcut® |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | APMT 133512 ER |
| Zvrst | HB7630 |
| Rezalni material | HM |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 130 m/min | M |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |