

Garant GRIDLINE

**Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 20×20G, Višina mm/število predalov: 800/8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930505 800/8
GTIN	4067263100614
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 24×24G, s predali 20×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letov v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

**Tehnični opis**

Masa	99 kg
Globina	600 mm
Število vrat	0
Uporabna širina predalov v G	20

Uporabna globina predalov	500 mm
Višina	800 mm
Število izvlečljivih polic	0
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna višina	700 mm
Uporabna višina za predale	700 mm
Širina	600 mm
Število predalov	8
Uporabna širina predalov	500 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna površina predalov v G	20×20
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Omara za orodje