

Garant GRIDLINE

**Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 26×20G, Višina mm/število predalov: 1000/7A****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930605 1000/7A
GTIN	4067263100669
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 30×24G, s predali 26×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letov v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

**Tehnični opis**

Višina	1000 mm
Širina	750 mm
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne

Uporabna višina za predale	900 mm
Uporabna površina predalov v G	26×20
Uporabna širina predalov v G	26
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Število vrat	0
Število izvlečljivih polic	0
Uporabna globina predalov v G	20
Masa	125 kg
Uporabna širina predalov	650 mm
Uporabna višina	900 mm
Število predalov	7
Globina	600 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26×20G
Vrsta izdelka	Omara za orodje