

Garant GRIDLINE

**Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 36×20G, Višina mm/število predalov: 800/7A****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930705 800/7A
GTIN	4067263100676
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 40×24G, s predali 36×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

**Tehnični opis**

Uporabna višina za predale	700 mm
Število predalov	7
Število vrat	0
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina predalov	900 mm

Uporabna širina predalov v G	36
Število izvlečljivih polic	0
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna površina predalov v G	36×20
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Širina	1000 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina	600 mm
Višina	800 mm
Uporabna višina	700 mm
Masa	149 kg
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	36×20G
Vrsta izdelka	Omara za orodje