

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 36×20G, Višina mm/število predalov: 1000/9**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930705 1000/9
GTIN	4067263100706
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 40×24G, s predali 36×20G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Tehnični opis

Uporabna višina za predale	900 mm
Število izvlečljivih polic	0
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov v G	20

Število predalov	9
Uporabna širina predalov	900 mm
Globina	600 mm
Število vrat	0
Širina	1000 mm
Uporabna širina predalov v G	36
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna površina predalov v G	36×20
Uporabna višina	900 mm
Masa	175 kg
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Višina	1000 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	36×20G
Vrsta izdelka	Omara za orodje