

Garant GRIDLINE

**Omara za orodje, kompletno s 7 predali 200 kg, 26×24G, Višina mm/število predalov: 1000/8B****Podatki za naročanje**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 931115 1000/8B |
| GTIN                  | 4067263100966  |
| Razred artikla        | 9GK            |

**Opis****Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 30×28G, s predali 26×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Predal višine **50 mm z nosilnostjo 75 kg**. Predal višine **nad 75 mm z nosilnostjo 200 kg**.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

**Tehnični opis**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Število izvlečljivih polic    | 0  |
| Uporabna širina predalov v G  | 26 |
| Uporabna globina predalov v G | 24 |

|  |  |
|--|--|
| Višina   | 1000 mm  |
| Širina   | 750 mm   |
| Uporabna površina predalov v G                           | 26×24  |
| Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino | ne   |
| Uporabna širina predalov                                 | 650 mm   |
| ComfortClose   | ne   |
| Masa   | 159 kg   |
| Število predalov   | 8  |
| Globina  | 700 mm   |
| Število vrat   | 0  |
| Uporabna globina predalov                                | 600 mm   |
| Uporabna višina  | 900 mm   |
| Uporabna višina za predale                               | 900 mm   |
| Vložek iz žlebaste gume s povišanim robom na 3 straneh   | ne   |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja     | da   |
| Debelina materiala                                       | 1,2 mm   |
| Nosilnost predalov/polic                                 | 200 kg   |
| Izvlek predala (delno/v celoti)                          | 100 %  |
| Izvlek predala   | Zapora proti izvlečenju  |
| Nastavljanje višine v rastru                             | 25 mm  |
| Cilindrična ključavnica                                  | Modularni vložek   |
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena                              | 26×24G   |
| Vrsta izdelka  | Omara za orodje  |