

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 200 kg, 26×24G, Višina mm/število predalov: 800/7A**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931115 800/7A
GTIN	4067263100935
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 30×28G, s predali 26×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Predal višine **50 mm z nosilnostjo 75 kg**. Predal višine **nad 75 mm z nosilnostjo 200 kg**.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Tehnični opis

Masa	136 kg
Uporabna globina predalov v G	24
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da

Vložek iz žlebaste gume s povišanim robom na 3 straneh	ne
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Uporabna globina predalov	600 mm
Višina	800 mm
Uporabna širina predalov v G	26
Število izvlečljivih polic	0
ComfortClose	ne
Število vrat	0
Širina	750 mm
Uporabna višina za predale	700 mm
Uporabna površina predalov v G	26×24
Število predalov	7
Globina	700 mm
Uporabna širina predalov	650 mm
Uporabna višina	700 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26×24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje