

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 200 kg, 26×24G, Višina mm/število predalov: 1000/6B**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931115 1000/6B
GTIN	4067263100942
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 30×28G, s predali 26×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Predal višine **50 mm z nosilnostjo 75 kg**. Predal višine **nad 75 mm z nosilnostjo 200 kg**.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Tehnični opis

Uporabna širina predalov	650 mm
Uporabna globina predalov	600 mm
ComfortClose	ne

Širina	750 mm
Uporabna višina za predale	900 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina	700 mm
Višina	1000 mm
Masa	138 kg
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Uporabna površina predalov v G	26×24
Število izvlečljivih polic	0
Število vrat	0
Uporabna globina predalov v G	24
Uporabna višina	900 mm
Vložek iz žlebaste gume s povišanim robom na 3 straneh	ne
Število predalov	6
Uporabna širina predalov v G	26
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26×24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje