

Garant GRIDLINE

**Montažni voziček s predali 75 kg, 26×24G, Višina mm/število predalov:
685/4A****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931145 685/4A
GTIN	4067263101093
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****V celoti s predali 26×24G.**

Montažni voziček v 30×28 G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebeste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

V celoti izvlečljiv predal z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Uporabna višina za predale	400 mm
----------------------------	--------

Višina	685 mm
s povišanim robom	da
Širina	750 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Število izvlečljivih polic	0
Uporabna višina	400 mm
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Uporabna širina predalov v G	26
Uporabna širina predalov	650 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Uporabna površina predalov v G	26×24
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	400 mm
Globina	700 mm
Višina ohišja predalnega bloka	500 mm
Ohišje zgoraj odprto	ne
Uporabna globina predalov	600 mm
ComfortClose	ne
Število predalov	4
Maksimalna nosilnost	600 kg
Uporabna globina predalov v G	24
Ø koles	125 mm
Masa	102 kg
Število vrat	0
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Debelina materiala	1,2 mm
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju

Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Montažni voziček