

Garant GRIDLINE

**Montažni voziček s predali 75 kg, 20×20G, Višina mm/število predalov:
685/4A****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930515 685/4A
GTIN	4067263101086
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****V celoti s predali 20×20 G.**

Montažni voziček v 24×24 G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

V celoti izvlečljiv predal z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Tehnični opis

Uporabna površina predalov v G	20×20
--------------------------------	-------

s povišanim robom	da
Število vrat	0
Uporabna globina predalov v G	20
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Uporabna višina za predale	400 mm
Uporabna višina	400 mm
Masa	76 kg
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Višina ohišja predalnega bloka	500 mm
Število izvlečljivih polic	0
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Ohišje zgoraj odprto	ne
Uporabna širina predalov	500 mm
Globina	600 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	400 mm
Število predalov	4
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Ø koles	125 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Uporabna širina predalov v G	20
Širina	600 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
ComfortClose	ne
Višina	685 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju

Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Montažni voziček