

Garant GRIDLINE

Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg, 36×24G, Višina mm/število predalov: 1000/7A**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931305 1000/7A
GTIN	4067263101024
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti opremljena omara za orodje v 40×28G, s predali 36×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljiv predal** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Tehnični opis

Globina	700 mm
Uporabna širina predalov v G	36
Širina	1000 mm

Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino	ne
Uporabna višina za predale	900 mm
Število izvlečljivih polic	0
Število predalov	7
Uporabna širina predalov	900 mm
Masa	181 kg
Uporabna višina	900 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Uporabna globina predalov	600 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina	1000 mm
Število vrat	0
Uporabna površina predalov v G	36×24
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	36×24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje