

## HEDI

### Kabelski boben iz umetne mase, Tip: 25V



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081125 25V
GTIN	4003644013258
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

Kabelski bobni Hedi® so prepoznavni po kakovosti „Made in Germany“ in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželjeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali. Za uporabo v suhem okolju.

##### Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z  $\varnothing < 12$  mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Vrsta IP-zaščite: IP 20

Nazivna priključna moč (razvit): 3500 (16 A) W

Razred kabla: H05VV-F

Struktura kabla: 3G1,5

Material kabla: PVC, rdeč

Dolžina kabla: 25 m

Število letov z vtičnicami: 4

#### Tehnični opis

Struktura kabla	3G1,5
-----------------	-------

Material kabla	PVC, rdeč
Tip	25V
Dolžina kabla	25 m
Omrežna napetost	250 V
Nazivna priključna moč (razvit)	3500 (16 A) W
Razred kabla	H05VV-F
Vrsta IP-zaščite	IP 20
Število letav z vtičnicami	4
Material ohišja	Umetna masa
Napajanje	Omrežno napajanje
Diagnostični sistem na voljo	ne
Vrsta izdelka	Kabelski bobni