

Yale

Jekleno dvigalo SJ, Nosilnost: 3t



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 086040 3 |
| GTIN | 4025092079877 |
| Razred artikla | 08Y |

Opis

Izvedba:

Zobata letev z dvigajočim ohišjem.

Samodejna tlačna bremenska zavora varno drži breme na želeni višini.

Jekleno dvigalo tipa SJ z ročico z ragljo po UVV.

Standard:

DIN 7355

Tehnični opis

| | |
|----------------|---|
| Višina hoda | 1095 mm |
| Nosilnost | 3000 kg |
| Višina izvedbe | 735 mm |
| Masa | 20 kg |
| Vrsta izdelka | Dvigalka za vozilo / dvigalka za stroje |

