

**Garant****APMT 180508 SR, HB7510, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215226 ST1400
GTIN	4045197600950
Razred artikla	21A

**Opis****Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 5 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,25 mm
Tip	ST1400
Radij rezila	0,8 mm
Serijska	Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 180508 SR
Zvrst	HB7510
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	200 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		