

**Garant****List HSS širina ap = 1,5 mm, Ø D/število rezil Z: 125/10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218440 125/10
GTIN	4045197534118
Razred artikla	21P

**Opis****Izvedba:**

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in **cenovno ugodnega jeklenega lista** ali prstana in **visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS**.

**Uporaba:**

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Napotek:**

Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.  
Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.

**Tehnični opis**

Ø rezila D <sub>c</sub>	125 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XC.. 1113

Garnitura pritrdilnih vijakov	219985
Število rezil Z	10
Izvedba držala	z izvrtino
Rezalni material	HSS
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

---

**Pribor**

Garnitura pritrdilnih vijakov10-delne	219985
---------------------------------------	--------