

USB-adapter za polnjenje, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081149 2
GTIN	4008496066162
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

- **Skupna izhodna moč: 38 W za optimizirano in hitro polnjenje**
- **Najnovejša tehnologija GN**
- **Tehnološki trend: Power Delivery in Quick Charge za hitro in inteligentno polnjenje**
- **AC vhod: 100–240 V ~ 1,0 A 50–60 Hz**
- **1 x priključek USB tipa C: 5 V/3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (največ 20 W)**
- **1x priključek USB A QC : 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (največ 18 W)**
- **Istočasno polnjenje do 2 naprav**
- **Super lahko, zelo priročno in kompaktno**
- **Sodoben in visokokakovosten dizajn**
- **Zagotovljena in dokazana kakovost VARTA**

Tehnični opis

Število polnilnih mest za USB	2
Nazivna napetost	100 - 240 V
Dolžina	80 mm
Višina	195 mm

Omrežna frekvenca	50 - 60 Hz
Maksimalno število polnilnih mest	2
Širina	35 mm
Oznaka proizvajalca	Hitri polnilnik VARTA 38 W
Vrsta izdelka	Polnilniki akumulatorjev