

# Yale

## Dvigalka za stroje z dvigalno konzolo YAM, Nosilnost: 10t



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086046 10
GTIN	4025092154000
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Dvigalka za stroje kompaktnih dimenzij, breme je mogoče dvigniti z dvigalno konzolo ali z glavo dvigalke. Zelo stabilna postavitev, ročica tlačilke je vrtljiva za 270° (ne pri vel. 2).

#### Uporaba:

Dvigovanje, uravnavanje in prestavljanje strojev ali podobnih bremen ter za splošna popravila in montažo.

### Tehnični opis

Dolžina zoba	60 mm
Višina	325 mm
Maksimalna nosilnost	10 t
Minimalna nastavna višina	33 mm
Masa	38 kg
Avtomatičen vzmetni odmik	da

Višina hoda	145 mm
Širina	240 mm
Širina zoba	100 mm
Dolžina	280 mm
Vrsta izdelka	Hidravlična dvigalka za stroje