

Garant**Kolutni rezkar s prstanom Širina ap = 4 mm, Ø D: 80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218560 80
GTIN	4045197462398
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

Rezervni del:

Art. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP9**.

Kolutni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.

Tehnični opis

Ø rezila D _c	80 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1102
efektivno število rezil Z _{ef}	5

Dolžina vratu L_1	15 mm
maksimalna globina zareze $a_{e\text{ maks}}$	20 mm
\varnothing vratu d_1	40 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	10
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	ne
Zamenjava orodja	PowerCard
ISO-oznaka obračalne ploščice	SN.. 1102
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219948
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2