

# Yale

Neskončna zanka, vijolične barve 1000 kg, Uporabna dolžina: 2m



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086140 2
GTIN	4025092360432
Razred artikla	08Z

## Opis

### Izvedba:

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

### Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

### Napotek:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).

## Tehnični opis

Dolžina obsega	4 m
Uporabna dolžina	2 m
Širina zanke	46 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL	1000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL	800 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7°	2000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 – 45°	1400 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60°	1000 kg
Vrsta izdelka	Neskončne tovarne zanke

