

Garant**Konično držalo brez notranjega hlajenja, Držalo Weldon, za Ø rezalne glave D: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210565 16
GTIN	4045197522740
Razred artikla	21Z

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

Natančnost sistemskega krožnega teka $\leq 10 \mu\text{m}$ zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Napotek:

Maksimalna globina rezkanja = $L_1 + l$; l = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Tehnični opis

Zunanji Ø d_1	15,8 mm
za Ø rezalne glave D	16 mm
Uporabna dolžina L_1	56 mm
priporočeni zatezni moment	15 Nm
Celotna dolžina L	115 mm
Ø držala D_s	25 mm
Serija	TopCut
Trn za rezkarje	Držalo Weldon

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje