

Garant

Cilindrično držalo z notranjim hlajenjem, Držalo Weldon, za Ø rezalne glave D: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	210557 20
GTIN	4045197557766
Razred artikla	21Z

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

Natančnost sistemskega krožnega teka $\leq 10 \mu\text{m}$ zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Napotek:

Maksimalna globina rezkanja = $L_1 + l$; l = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Tehnični opis

za Ø rezalne glave D	20 mm
Uporabna dolžina L_1	51 mm
Zunanji Ø d_1	19,8 mm
priporočeni zatezni moment	25 Nm
Celotna dolžina L	110 mm
Ø držala D_s	25 mm
Serijska	TopCut
Trn za rezkarje	Držalo Weldon

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje