

Garant
**Cilindrično držalo z dušenjem vibracij, cilindrično držalo, za Ø rezalne glave
D: 10mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	210551 10
GTIN	4045197658852
Razred artikla	21Z

Opis
Izvedba:

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

Natančnost systemskega krožnega teka $\leq 10 \mu\text{m}$ zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Jedro v celoti iz karbidne trdine, brez vpenjalne površine.

Napotek:

Maksimalna globina rezkanja = $L_1 + l$; l = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Tehnični opis

Zunanji Ø d_1	9,8 mm
Ø držala D_5 h6	10 mm
za Ø rezalne glave D	10 mm
Uporabna dolžina L_1	30 mm
priporočeni zatezni moment	5 Nm
Celotna dolžina L	70 mm
Serija	TopCut
Trn za rezkarje	cilindrično držalo

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje