

HEDI**Kabelski boben iz umetne mase, Tip: 50R****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 081125 50R |
| GTIN | 4003644013449 |
| Razred artikla | 08B |

Opis**Izvedba:**

Kabelski bobni Hedi® so prepoznavni po kakovosti „Made in Germany“ in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželjeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali. S samozapiralnimi pokrovi. Za **kratkoročno** uporabo na prostem. Ustreza DGUV I 203-005 (prej BGI 600).

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Vrsta IP-zaščite: IP 44

Nazivna priključna moč (razvit): 3500 (16 A) W

Razred kabla: H05RR-F

Struktura kabla: 3G1,5

Material kabla: Guma

Dolžina kabla: 50 m

Število letov z vtičnicami: 3

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Dolžina kabla | 50 m |
| Razred kabla | H05RR-F |
| Omrežna napetost | 250 V |
| Nazivna priključna moč (razvit) | 3500 (16 A) W |
| Struktura kabla | 3G1,5 |
| Material kabla | Guma |
| Tip | 50R |
| Vrsta IP-zaščite | IP 44 |
| Število letev z vtičnicami | 3 |
| Material ohišja | Umetna masa |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Diagnostični sistem na voljo | da |
| Vrsta izdelka | Kabelski bobni |