

**Garant****Konično držalo z notranjim hlajenjem, Držalo Weldon, za  $\varnothing$  rezalne glave D: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210567 20
GTIN	4045197557827
Razred artikla	21Z

**Opis****Izvedba:**

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

**Natančnost sistemskega krožnega teka  $\leq 10 \mu\text{m}$**  zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

**Napotek:**

**Maksimalna globina rezkanja** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

**Tehnični opis**

za $\varnothing$ rezalne glave D	20 mm
Uporabna dolžina $L_1$	72 mm
Zunanji $\varnothing$ $d_1$	19,8 mm
priporočeni zatezni moment	25 Nm
Celotna dolžina L	130 mm
$\varnothing$ držala $D_s$	25 mm
Serija	TopCut
Trn za rezkarje	Držalo Weldon

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje