

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF

Garniture za popravilo navojev, Vsebina: M5-M12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082820 M5-M12
GTIN	4250361202926
Razred artikla	04D

Opis

Izvedba:

Garnitura za popravilo navojev sestavljena iz različnih garnitur za popravilo metričnih ISO-navojev

Zelo čvrsti, neprekinjeni navojni vložki HeliCoil®plus iz **plemenitega jekla z veliko odpornostjo proti obrabi, majhnim trenjem v navoju**, v ozkih tolerancah, **z visoko kakovostjo površine ter odpornostjo proti koroziji in visokim temperaturam**. Prilagodljiva oblika omogoča enakomerno porazdelitev obremenitve in napetosti, s čemer dobimo **trajne** vijačne zveze najvišje kakovosti **za vse obratovalne obremenitve** (statične, dinamične) z **idealnim prenosom sile**. Nezahtevna, hitra montaža. Nastane natančen, obojestransko uporaben notranji navoj. **230-delna:**

(po 20 navojnih vložkov 1 × D; 1,5 × D; 2 × D–M5; M6)

(po 10 navojnih vložkov 1 × D; 1,5 × D; 2 × D–M8; M10; M12)

Uporaba:

Za ekonomično **popravilo poškodovanih ali obrabljenih navojev** in kot konstrukcijski element za **ojačitev navojev**, pri uporabi materialov z manjšo strižno trdnostjo (npr. Al, Al-Mg zlitine).

Obseg dobave:

Navojni vložki Helicoil plus® različnih izmer in dolžin, 5 spiralnih svedrov, 5 ročnih navojnih svedrov HSS, 5 vgradnih vreten, 5 lomilcev zatičev, 1 kovček iz umetne mase (D×Š×V) 420×340×120 mm.

Napotek:

Za strojne navojne svedre iz HSS-E-PM s prevleko TiCN glejte art. 133550 in art. 138200.

- **Primerne merilne trne za preverjanje navojev glejte od art. 486000 naprej.**
- **Samorezni navojni vložki in druge velikosti ter UNC-/UNF-navojni vložki so dobavljivi po ponudbi.**

Tehnični opis

Število navojnih vložkov z dolžino navoja 1,5×D	70
Število navojnih vložkov z dolžino navoja 1×D	70
Število navojnih vložkov z dolžino navoja 2×D	70
Vrsta izdelka	Popravilo navoja