

**Garant****Cilindrično držalo brez notranjega hlajenja, Držalo Weldon, za Ø rezalne glave D: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210555 10
GTIN	4045197522634
Razred artikla	21Z

**Opis****Izvedba:**

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

**Natančnost sistemskega krožnega teka  $\leq 10 \mu\text{m}$**  zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

**Napotek:**

**Maksimalna globina rezkanja** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210050–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina $L_1$	24 mm
Zunanji Ø $d_1$	9,8 mm
za Ø rezalne glave D	10 mm
priporočeni zatezni moment	5 Nm
Celotna dolžina L	75 mm
Ø držala $D_s$	16 mm
Serijska	TopCut
Trn za rezkarje	Držalo Weldon

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje