

## HEDI

### Energetski obesni razdelilnik za F, B, PL, CZ, Tip: 250



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081143 250
GTIN	4003644015788
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

Izhodne vtičnice s samozapiralnimi pokrovi.

Kompakten obesni energetski razdelilnik z robustnim ohišjem, ojačanim z gumo, za prostorsko varčno in urejeno razdelitev napajalne napetosti oz. stisnjenega zraka.

Z vtičnicami za **F, B, PL in CZ**.

- **Preprosta kabelska uvodnica z natezno razbremenitvijo.**
- **Uho za obešanje in masiven kavelj za orodje.**
- **Zaščita pred brizgajočo vodo IPX4.**

##### Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z  $\varnothing < 12$  mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z  $\varnothing > 1$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

##### Napotek:

Energetski obesni razdelilniki s priključkom za Ethernet po ponudbi.

#### Tehnični opis

Nazivna moč	3,5 kW
-------------	--------

Primerno za države	F; B; PL; CZ
Globina	212 mm
Širina	227 mm
Višina	305 mm
Tip	250
Število vtičnic 250 V	6
Vrsta IP-zaščite	IP 44
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	E
Vrsta izdelka	Energetski razdelilniki