

## Garant

**GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC, z navojem, Ø D/  
število rezil Z: 19,7/3mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215570 19,7/3
GTIN	4045197409201
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Precizni rezkarji za kotno rezkanje, z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija** visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo, za manjšo silo rezanja za MTC uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.**

#### Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

#### Napotek:

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

### Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ø rezila D <sub>c</sub>	19,7 mm
Vpenjalni navoj M	M10
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	10,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	17,7 mm

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	30 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1335..
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	37,4 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,7 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	36,4 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	1,21 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	14,2 mm
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	16,7 mm
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219826
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP