



Letev z vtičnicami IP44, Število letev z vtičnicami:



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081165
GTIN	4007123647927
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Z osvetljenim varnostnim stikalom in vtičnicami pod kotom 45°. Nazivna moč 3500 W (16 A).

Pred brizgajočo vodo zaščitene vtičnice s samozapiralnimi pokrovi in tesnili. Ohišje iz umetne mase, odporne proti udarcem in lomu s čvrstim obešalnim lokom.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Dolžina kabla: 2 m

Vrsta IP-zaščite: IP 44

Tehnični opis

Nazivna priključna moč (razvit)	3500 W
Stikalo za vklop-izklop	da
Vrsta IP-zaščite	IP 44
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Število letev z vtičnicami	5
Dolžina letve	520 mm
Struktura kabla	3G1,5
Razred kabla	H07RN-F
Dolžina kabla	2 m

Vrsta izdelka

Letve z vtičnicami