

**Garant****GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 25/2mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215565 25/2   |
| GTIN                  | 4045197409065 |
| Razred artikla        | 210           |

**Opis****Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje, z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija** visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s posebno geometrijo, za manjšo silo rezanja za MTC uporabo** pri **nestabilnih razmerah** ali **za vretena z manjšo pogonsko močjo**.

**Uporaba:**

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Napotek:**

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnični opis**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Ø držala D <sub>s</sub> h6              | 25 mm                |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) |
| primerna obračalna rezalna ploščica     | AP.. 1335..          |
| Prevesna dolžina L <sub>1</sub>         | 60 mm                |
| Ø rezila D <sub>c</sub>                 | 25 mm                |
| Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>    | 180 mm               |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Število rezil Z   | 2                   |
| Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$                 | 19,5 mm             |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 48 mm               |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$  | 47 mm               |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$                         | 1,9 mm              |
| Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$                          | 0,88 stopinj        |
| Serija  | Softcut®            |
| $\varnothing D_3$   | 22 mm               |
| Izvedba držala  | cilindrično držalo  |
| Nastavni kot $\kappa$                                     | 90 stopinj          |
| Uporaba za rezkanje                                       | Cirkularno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje                                       | Kotno rezkanje      |
| Uporaba za rezkanje                                       | Poševno pogrezanje  |
| Delitev rezil   | neenakomerna        |
| z notranjim hlajenjem                                     | da                  |
| Strategija odrezovanja                                    | MTC                 |
| Zamenjava orodja  | PowerCard           |
| Vrsta izdelka   | Kotni rezkar        |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP      | 674252 8IP |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne                      | 219826     |