

Garant

GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90°, z izvrtino, Ø D / Zef: 40/4mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215579 40/4
GTIN	4045197455314
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija** visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami, **s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja, za MTC uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.**

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Napotek:

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Ne uporabljajte za izravnalno rezkanje in cirkularno pogrezanje!

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	4

Celotna dolžina L_{celotna}	55 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1335..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ø rezila D_c	40 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	39,5 mm
Serija	Softcut®
Število rezalnih obračalnih ploščic	16
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219826
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP