

**Garant**

**GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC, z navojem, Ø D/  
število rezil Z: 40/6mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215570 40/6
GTIN	4045197673022
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje, z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija** visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo, za manjšo silo rezanja za MTC uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.**

**Uporaba:**

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Napotek:**

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP.**

**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm

primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1335..
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ø rezila D <sub>c</sub>	40 mm
Število rezil Z	6
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>maks</sub>	78 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a <sub>p</sub>	1,8 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D <sub>min</sub>	77 mm
Kot rampe α <sub>maks</sub>	0,5 stopinj
Dolžina rampe L za α <sub>maks</sub>	34,5 mm
Serijska	Softcut®
Ø D <sub>3</sub>	37 mm
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219826
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2

